



Latina – απλό και αποτελεσματικό

Latina FBH024

Το Latina είναι ένα χωνευτό κρυφό φωτιστικό για λαμπτήρες φθορισμού PL-C, με ελαττωματικούς συνδετήρες για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Διατίθενται μοντέλα σε τετράγωνο και στρογγυλό σχήμα. Το Latina διατίθεται σε εκδόσεις κιτ που είναι έτοιμα για τοποθέτηση με προεγκατεστημένους λαμπτήρες και προσυνδεδεμένο ξεχωριστό κιβώτιο μπάλαστ. Τα στρογγυλά μοντέλα διατίθενται σε εκδόσεις με γυαλί (ματ γυαλί ή διαφανές διακοσμητικό γυαλί) ή σε ανοικτές εκδόσεις. Για τις ανοικτές εκδόσεις, τα ίδια σχέδια σε γυαλί διατίθενται ως αξεσουάρ (διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας). Οι εκδόσεις τετράγωνου σχήματος διατίθενται πάντοτε με γυαλί.

Οφέλη

- Ευκολία στην τοποθέτηση και στη σύνδεση: ολοκληρωμένο κιτ

Χαρακτηριστικά

- Τετράγωνο και στρογγυλό μοντέλα
- Ματ ή διαφανές διακοσμητικό γυαλί

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Γραφεία

Χαρακτηριστικά

Τύπος	FBH024
Πηγή φωτισμού	Συμπαγές φθορισμού: - 2 x MASTER PL-C 2 ακίδων / G24d-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 2 ακίδων / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C 4 ακίδων / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 4 ακίδων / G24q-3 / 26 W

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας	Ναι (Κ ή χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840)
Θέση λαμπτήρα	Οριζόντια

Latina FBH024

Μπάλαστ	Ηλεκτρομαγνητικός (χαμηλών απωλειών), 230 ή 240 V/50 Hz:
	- Επαγωγικός (I)
	- Επαγωγικός, με παράλληλη αντιστάθμιση (IC)
	Ηλεκτρονικός, 220 - 240 V/50 - 60 Hz:
Υλικό	- Υψηλή συχνότητα (HF)
	Σώμα και κιβώτιο μπάλαστ: μεταλλικό
	Ανακλαστήρας: ανοδειωμένο μέταλλο υψηλής στίλβωσης

Εγκατάσταση	Στερέωση με ελατηριωτούς συνδετήρες
Συντήρηση	Άμεση πρόσβαση στο λαμπτήρα ή μετά την αφαίρεση του εμπρόσθιου λαμπτήρα
Αξεσουάρ (για την ανοικτή έκδοση)	Κάλυμμα με ματ ή διαφανές διακοσμητικό γυαλί


Versions



Εξαρτήματα



Ordercode 88531299



Ordercode 88532999

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 230 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Κύκλωμα εξισορρόπησης -

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Σύστημα ελέγχου HF

Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα 960/5

Kombipack Lamp(s) included

Κωδικός σειράς λαμπτήρων PL-C/4P

Αριθμός πηγών φωτός 2

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Χρώμα White

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Διακοσμητικά εξαρτήματα	Ισχύς λαμπτήρα
88503999	FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH FRG	FRG	18 W
88507799	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG	FRG	26 W
88506099	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG	RG	26 W
88509199	FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH	No	18 W
88511499	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH	No	26 W

