



Latina - Semplice ed efficace

Latina FBH024

Latina è un apparecchio a incasso per lampade fluorescenti compatte PL-C dotato di ganci a molla per un'installazione rapida e semplice. Sono disponibili modelli quadrati e rotondi. Gli apparecchi Latina sono forniti in kit pronti da installare, che includono lampade e box di alimentazione separato precablato. I modelli tondi sono disponibili in versioni con vetro (vetro smerigliato o vetro trasparente decorativo) o versioni aperte (senza vetro). Per queste ultime, sono disponibili i medesimi accessori (da ordinare separatamente). Le versioni quadrate sono sempre dotate di vetro.

Vantaggi

- Facile da installare e collegare: kit completo

Caratteristiche

- Modelli quadrati e rotondi
- Vetro decorativo smerigliato o trasparente

Applicazione

- Negozi
- Uffici

Specifiche

Tipo	FBH024
Sorgente luminosa	Fluorescente compatta: - 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Lampada inclusa	Sì, (K o colore lampada 830 o 840)

Posizione lampada	Orizzontale
Alimentatore	Elettromagnetico (perdita bassa), 230 o 240 V / 50 Hz: - induttivo (I) - Induttivo, compensazione parallela (IC) Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Alta frequenza (HF)

Latina FBH024

Materiale	Corpo e scatola alimentatore
	Riflettore: metallo anodizzato speculare
Installazione	Fissaggio con ganci a molla


Manutenzione	Accesso diretto alla lampada o dopo la rimozione del vetro frontale
Accessorio (per versioni aperte)	Copertura in vetro smerigliato, copertura decorativa in vetro trasparente

Versions



Latina FBH024 incasso con lampade fluorescenti compatte con vetro decorativo

Disegno tecnico



Latina FBH020

Accessori



Vetro di protezione smerigliato

Ordercode 88531299



Vetro di protezione a incasso, strutturato

Ordercode 88532999

Latina FBH024

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP20

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 230 to 240

Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Colore Bianco WH

Classe di protezione IEC Classe 1 (I)

Circuito di compensazione -

Marchio di infiammabilità F

Unità elettrica/alimentatore HF

Test filo incandescente 960/5

Confezione combinata Completo di lampada

Codice famiglia lampada PL-C/4P

Numero di sorgenti luminose 2

Informazioni generali

order code	Accessori decorativi	Potenza della lampada	Codice famiglia prodotto
88500899	RG	18	FBH024
88502299	RG	18	FBH024
88504699	RG	26	FBH024
88506099	RG	26	FBH024
88503999	FRG	18	FBH024
88505399	FRG	26	FBH024
88507799	FRG	26	FBH024
88510799	No	26	FBH024

