



Latina – prosta i efektywna

Latina FBH024

Latina to oprawa do wbudowania typu downlight przeznaczona dla kompaktowych świetlówek PL-C, z łącznikami sprężystymi dla łatwej i szybkiej instalacji. Dostępne są modele kwadratowe i okrągłe. Latina dostarczana jest w zestawach gotowych do instalacji, wraz z lampami i skrzynką osprzętową. Modele okrągłe są dostępne w wersjach szklanych (szkło matowe lub przezroczyste szkło dekoracyjne) lub w wersjach otwartych. W przypadku wersji otwartych, te same projekty szkła są dostępne jako akcesoria (zamawiane oddzielnie). Wersje kwadratowe są zawsze dostarczane ze szkłem.

Korzyści

- Łatwa instalacja i podłączanie: wszystko w zestawie

Cechy

- Modele kwadratowe i okrągłe
- Matowy lub przezroczysty pierścień dekoracyjny

Wniosek

- Sklepy
- Biura

Specyfikacje

Typ	FBH024
Źródło światła	Świetlówka kompaktowa: - 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Zawiera lampę	Tak (K lub barwa światła 830 lub 840)

Pozycja lampy	Pozioma
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskie straty) 230 lub 240 V / 50 Hz: - Indukcyjny (I) - Kompensacja indukcyjna równoległa (IC) Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF

Latina FBH024


Materiał	Korpus i osprzęt: metal
	Odbłyśnik: wysokopolerowany metal anodyzowany
Instalacja	Mocowanie za pomocą łączników sprężystych

Konserwacja	Bezpośredni dostęp do lampy lub po zdjęciu szyby przedniej
Akcesoria (dla wersji otwartych)	Matowy klosz szklany, przezroczysty dekoracyjny klosz szklany

Akcesoria



Ordercode 88531299



Ordercode 88532999

