



Latina – simplu și eficient

Latina FBH024

Latina este un corp de iluminat cu distribuție inferioară, încadrat, pentru surse fluorescente PL-C, având elemente de fixare cu arc pentru o instalare facilă și rapidă. Latina este oferit în versiuni de set gata-de-instalat, incluzând surse și aparataj separat pre-conectat. Modelele rotunde sunt disponibile în versiuni cu dispersor din sticlă decorativă sau în versiuni deschise. Versiunile pătrate sunt întotdeauna cu sticlă.

Beneficii

- Ușor de instalat și de conectat: set totul-în-unul

Caracteristici

- Modele pătrate și rotunde
- Sticlă decorativă mată și transparentă

Cerere

- Magazine
- Birouri

Specificații

Tip	FBH026
Sursa de lumină	Lămpi compacte fluorescente: - 2 x MASTER PL-C cu 2 pini / G24d-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C cu 2 pini / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C cu 4 pini / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C cu 4 pini / G24q-3 / 26 W
Sursă inclusă	Da (K sau 830 sau 840)
Poziția lămpii	Orizontală
Aparataj	Electromagnetic (pierdere mică), de 230 sau 240 V / 50 Hz: - Inductiv (I) - Inductiv, paralel compensat (IC) Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Înaltă frecvență (HF)

Materiale	Corp iluminat și aparataj: metal Reflector: metal anodizat oglindat
Instalare	Fixare prin cleme cu arc
Întreținere	Acces direct la bec sau după îndepărtarea dispersorului din față
Accesorii	Dispersor din sticlă pre-montat

Accesorii

Ordercode 88531299



Ordercode 88532999

