



Konforlu bir çalışma yeri için kablosuz aydınlatma kontrolü

SmartBalance Suspended, SpaceWise

Philips SpaceWise ile müşteriler kontrol sistemlerinin sunduğu; enerji tasarrufu, görsel konfor ve kişisel kontrol gibi gerçek avantajlarından, kablolulu bir altyapı oluşturmaya gerek kalmadan yararlanabilir.

Faydaları

- Açıkta kablo olmadan görsel konfor ve enerji tasarrufu
- Uzaktan kumanda ile kolay devreye alma
- Bağlanan armatürlerle çalışma alanlarında serbestlik ve esneklik

Özellikler

- Aydınlatma armatürleri, SmartBalance Free Floor Standing Armatürlerine bağlanabilir
- Armatürlerde kablosuz bir alıcı vardır ya da armatürler yan (slave) armatür olarak kablosuz bir alıcıya bağlıdır
- Uzaktan kumanda kullanılarak, armatürler kolayca ağa bağlanabilir
- Ağ içinde, zondaki tüm armatürlerin aynı şekilde davrandığı zonlar oluşturulabilir
- Oda içi ya da açık plan alanlardaki tüm armatürler bir ağda bağlanabilir
- Kablosuz ağ Bina Yönetim Sistemine bağlanabilir

Uygulama

- Ofis/bağlantılı aydınlatma

Şartlar

Tür	SP480P (doğrudan aydınlatma modeli)	Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
	SP482P (doğrudan / dolaylı aydınlatma modeli)		

SmartBalance Suspended, SpaceWise


Güç (+/-%10)	SP480P: 33,5 W (4000 K / ACC-MLO) SP482P: 37 W (4000 K / ACC-MLO)
Işık akısı	3500 veya 4000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Renksel Geriverim	>80
İndeksi	
Ortalama yararlı ömür	70.000 saat
L70B50	
Ortalama yararlı ömür	50.000 saat
L80B50	
Ortalama yararlı ömür	25.000 saat
L90B50	
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
Sürücü	Entegre

Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	Dim Edilebilir
Denetim sistemi girişi	DALI
Seçenekler	SpaceWise sistemi, SmartBalance Zeminde Duran Armatürlerle birlikte kullanılabilir
Malzeme	Gövde: polikarbonat ve saç metal Kapak / optik sistem: PMMA ya da polikarbonat
Renk	Beyaz (WH)
Optik sistem	Net akrilikten yapılmış OLC mikro lensli optik (ACC-MLO)
Bağlantı	İtmeli konektör (PI)
Bakım	Optik modül tamamen kapatılmıştır; içinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	170 cm uzunluğunda güç kablosu da dahil, tekli çelik tel askılardan oluşan bir setle askılı montaj Askı seti SM1: ikiz metal tüplü set Kavrama cihazıyla (Reutlinger) hızlı ince ayar Dahili kablolama mümkündür

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



SmartBalance_Suspended_Space
Wise-SP480P_SP482P_SWZ-
DP02

SmartBalance Suspended, SpaceWise

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP40

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Evet
----------------	------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	-
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Optik kapak/lens türü	ACC-MLO
Tertibat dahildir	Evet
Acil durum aydınlatması	No
ENEC işareti	ENEC plus mark
Alev alma işareti	F
Tertibat	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Yerleşik kontrol	SWZ
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	No
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Işık akışı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
Geometri	Genişlik 0,24 m, uzunluk 1,34 m

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	Lamba ailesi kodu	Ürün Ailesi Kodu
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	- °	LED35S	SP480P
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	-	LED40S	SP482P

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

SmartBalance Suspended, SpaceWise

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma		
		armatürü	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
87576600	SP480P	111 lm/W	3500 lm	31.5 W
	LED35S/840 PSD			
	ACC-MLO SWZ SM1			

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma		
		armatürü	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
87577300	SP482P	119 lm/W	4100 lm	34.5 W
	LED40S/840 PSD			
	ACC-MLO SWZ SM1			

