



PHILIPS

Lighting



智能CFL-I下照灯 FBS111/112/113/115/116 – 一种创造卓越照明的可靠方法。

FBS110 Theta

我们的智能CFL-I下照灯是一种安全、可靠、灵活的解决方案，有5种尺寸可供选择，用于不同断流器。它的优雅设计确保完美融入到任何零售或招待环境中。且由于下照灯是专门为CFL-I光源而设计的，所以安装和维护再简单不过。

优点

- 安全
- 耐久
- 灵活

特点

- 高光钻石切面反射镜可生成更宽更高效的光束
- 特别的喷砂格栅消除了刺眼眩光，实现了舒适的视觉感受
- 新的I类三向连接器和套管可防止电击事故
- 新款自调整安装搭扣实现便利安装
- 适合各种改装节能光源——从3W到23W CFLs (不同类型的)
- 3C认证 绝对安全、可靠
- 有5种尺寸可供选择，用于不同断流器；两个型号可调整，以适应更多类型光源
- 优雅设计 完美融入到商店和宾馆环境中

FBS110 Theta

应用

- 家庭
- 公寓
- 商店
- 酒店
- 饭店
- 办公室
- 医院
- 购物区
- 办公大厅
- 宾馆、餐厅、医院和其它公共场所

规格

类型	FBS111 (断流器 Ø 125 mm 型)	包括光源	无
	FBS112 (断流器 Ø 70 mm 型)	灯管位置	垂直的
	FBS113 (断流器 Ø 105 mm 型)	光分布	直接
	FBS115 (断流器 Ø 160 mm 型)	光学	棱镜反射镜, 中型光束
	FBS116 (断流器 Ø 175 mm 型)	材料	外壳: 阳极化铝
光源	紧凑型荧光:		光学: 旋压铝
	- 1 x Genie / E27 / 5-18 W	颜色	白色
	- 1 x Tornado / E27 / 5-15 W	安装	通过弹簧扣固定
	- 1 x Essential / E27 / 8-18 W	维护	直接光源通道

Versions

