



Europa 2 – účinné a jednoduché

Europa 2

Europa 2 FBS120 je pevné zapuštěné svítidlo pro kompaktní zářivky PL-C s vysoce účinnou optikou a automatickými upevňovacími úchyty pro rychlou a snadnou instalaci. Tato svítidla jsou k dispozici ve dvou rozměrech a mohou být opatřena prizmatickým krytem rozptylujícím světlo, opálovým krytem, čirým čelním krytem nebo mřížkami pro omezení oslnění. K dispozici jako sada připravená k instalaci.

Výhody

- Žádné starosti – svítidlo je dodáváno jako sada připravená instalaci
- Zelené svícení – vysokofrekvenční předřadníky, úsporné zářivky PL-C lampsa méně materiálu pro výrobu a balení
- Moderní design rámečku a přídatné kryty

Vlastnosti

- 1- a 2-zdrojové verze s různými barvami světla
- Nouzové osvětlení: 1- a 3-hodinové verze
- Výběr krytů
- Účinný reflektor s hliníkovou odraznou plochou (hliníková vrstva je napařena)
- Vyklonitelné objímky pro snadnější výměnu zdrojů

Aplikace

- Kanceláře – chodby, vstupy, toalety
- Maloobchod – celkové osvětlení

Specifikace

Typ	FBS122 (malá verze)
	FBS120 (velká verze)

Světelný zdroj	Kompaktní zářivka:
	- 1 x nebo 2 x MASTER PL-C 4pin/ G24q-1 / 13 W
	- 1 x nebo 2 x MASTER PL-C 4pin/ G24q-2 / 18 W
	- 1 x nebo 2 x MASTER PL-C 4pin/ G24q-3 / 26 W

Zářivka je součástí	Ne (pro nouzové verze)
dodávky.	Ano (K nebo barva světla 830 nebo 840)
Poloha zdroje	Vodorovná
Předřadník	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Vysokofrekvenční (HF)
Optika	Mřížka (L)
Optický kryt	Opálový kryt (O)
	Ochranné sklo (G)
	Prizmatický kryt, čirý (P)
Připojení	Konektor Wieland, 3 póly (CW3)
	Konektor Wieland, 2 póly (CW2)
	Kabel k připojení do sítě se zástrčkou CEE 7 (CCE)
	Namačkávací svorkovnice (PI)

Možnost	Nouzové osvětlení: - 1 hodina (EL1), 3 hodiny (EL3)
Materiál	Těleso: ztuhlý plast Reflektor: plast, vysoce lesklý pokovený
Instalace	Upevnění pomocí pružinových úchytů
Údržba	Přístup k zářivce po sejmutí předního krytu
Příslušenství	Ochranné sklo IP44 (PG/G), opálový kryt IP44 (O), mřížka (L), prizmatický kryt (P)
Poznámky	K dispozici jsou speciální verze připravené k instalaci (KIT).
Hlavní použití	Obchodní prostory, rekreační objekty, průmysl

Příslušenství

Ordercode 08936000



Ordercode 08937700



Ordercode 66251000

