



Europa 2 – luz descendente superior

Europa 2

A Europa 2 é uma luz descendente encastrada fixa para lâmpadas fluorescentes PL-C com ópticas altamente eficientes e cliques de fixação automática para uma instalação rápida e fácil. Estas luzes descendentes estão disponíveis em três formatos e podem ser equipadas com um painel de controlo de luz prismático, cobertura opalina, painel frontal transparente ou persiana de controlo de brilho. Disponível numa versão kit pronto a instalar.

Benefícios

- Fácil - kit pronto a instalar com uma ligação de controlo flexível, que permite poupar no tempo de instalação
- A nossa promessa "verde" – o controlo de alta frequência, as lâmpadas economizadoras PL-C e menos material utilizado na produção e na embalagem
- Design moderno do rebordo e acessórios em vidro pendurado

Características

- Versões de 1 e 2 lâmpadas CFL e diversas cores de lâmpada
- Emergency lighting: Disponível em versões de 1 e 3 horas
- Acessórios para o difusor e vidros pendurados decorativos
- Reflector revestido de alumínio muito eficiente (a camada de alumínio é colocada húmida)
- Os suportes da lâmpada inclináveis asseguram uma fácil substituição das lâmpadas
- Ligação flexível entre o controlo e a luminária

Aplicação

- Escritórios - corredores, entradas, instalações sanitárias
- Revenda - iluminação geral

Especificações

Europa 2

Tipo	FBS120 (versão pequena) FBS122 (versão grande)
Fonte de luz	Fluorescente compacta: - 1 x ou 2 x MASTER PL-C 2 Pinos / G24d-1 / 13 W - 1 x ou 2 x MASTER PL-C 2 Pinos / G24d-2 / 18 W - 1 x ou 2 x MASTER PL-C 2 Pinos / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pinos / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pinos / G24q-3 / 26 W
Lâmpada incluída	Não Sim (K ou cor da luz 830 ou 840)
Posição da lâmpada	Horizontal
Equipamento	Electromagnético (perda reduzida), 230 V ou 240 V / 50 Hz: - Indutivo (I) - Compensação paralela (IC) Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Alta Frequência (HF) - Executor de Alta Frequência (HFP) - Regulador de Alta Frequência (HFR)

Óptica	Persianas de lamelas (L)
Cobertura óptica	Cobertura opalina (O) Vidro (G) Cobertura prismática, transparente (P)
Ligação	Conector Wieland, 2, 3 ou 4 pólos, respectivamente (W2, W3, W4 respectivamente) Cabo de alimentação eléctrica com ficha CEE 7, apenas versão kit pronto a instalar
Opção	Iluminação de emergência: - 1 hora (EL1), 3 horas (EL3)
Material	Caixa de engrenagem: poliéster (cobertura de polipropileno) Reflector: metalizado de alto brilho, facetado
Instalação	Fixação por via de fixadores de mola Possibilidade de fios de passagem com tipos convencionais
Manutenção	Acesso à lâmpada depois de retirada a cobertura frontal
Acessório	Vidro de protecção (PG), anel decorativo (DR)
Observações	Disponíveis versões dedicadas pronto a instalar (KIT)
Principais aplicações	Lojas, recreação, indústria

Acessórios



Ordercode 08936000



Ordercode 66251000

