



Europa 2 – corp de iluminat cu distribuție inferioară

Europa 2

Europa 2 FBS120 este un spot încastrat fix pentru lămpi PL-C compacte fluorescente, prevăzute cu cleme speciale de fixare și sistem optic îmbunătățit. Aceste spoturi sunt disponibile în trei formate și pot fi echipate cu un dispersor prismatic pentru controlul luminii, cu un dispersor opal, sticlă de protecție sau sistem optic pentru protecție vizuală. Aceste corpuri de iluminat sunt disponibile în versiunea kit, cu lămpi incluse și conector rapid, gata de instalat.

Beneficii

- No hassle – ready-to-install kit with a flexible gear connection, thereby saving on installation time
- 'Green' promise – high-frequency gear, energy-saving PL-C lamps and less material used in production and packaging
- Modern rim design and pendant glass accessories

Caracteristici

- 1- and 2-CFL lamp versions and different lamp colors
- Emergency lighting: 1- and 3-hour versions available
- Cover accessories and decorative pendant glasses
- Highly efficient aluminum-covered reflector (aluminum layer is damped on)
- Tilttable lamp holders ensure easy lamp replacement
- Flexible connection between gear and luminaire

Cerere

- Offices – corridors, entrances, toilet areas
- Retail – general lighting

Specificații

Tip	FBS120 (versiune mică) FBS122 (versiune mare)
Sursă de lumină	Lampă compact fluorescentă: - 1 x sau 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 13 W - 1 x sau 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W - 1 x sau 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-1 / 13 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W - 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Bec inclus	Nu Da (K sau 830 sau 840)
Poziție lampă	Orizontală
Echipamente	Electromagnetic (pierderi reduse), 230 V sau 240 V / 50 Hz: - Inductiv (I) - Compensat paralel (IC) Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Frecvență înaltă (HF) - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator (HFR)

Sistem optic	dispersor cu lamele (L)
Capac optic	Capac opal (O) Sticlă (G) Capac prismatic, simplu (P)
Conectare	Conector Wieland, 2, 3, 4 poli (W2, W3, W4) Cablul priză cu ștecher CEE 7 (CCE), numai în versiunea KIT
Opțiuni	Iluminat de urgență: - 1 oră (EL1), 3 ore (EL3)
Material	Cutie pentru echipament: poliester (capac echipament din polipropilenă) Reflector: metalizat, strălucitor, fațetat
Instalare	Fixare cu ajutorul suporturilor cu arc Este posibilă alimentarea din corp în corp pentru FBS120 cu aparatul convențional
Întreținere	Acces la lampă după deschiderea capacului frontal
Accesorii	Geam de protecție (PG), inel decorativ (DR)
Remarci	Sunt disponibile versiuni dedicate, gata de instalare (KIT)
Aplicații principale	Magazine, zone recreative, spații industriale

Accesorii

Ordercode 08936000



Ordercode 08937700



Ordercode 66251000



