



F/MBS145

FBH/S145 C

该系列灯具是专业设计的标准嵌入式筒灯，内径为145mm，配备高效的银色铝制反射器。灯具适合选配白炽灯、卤素灯、紧凑型荧光灯高强度气体放电灯等多种光源。

特点

- 模块化设计，相同的开孔尺寸能方便实现配件和元器件互换，灯具安装后呈现一致的视觉效果
- 可调节的金属扣件使灯具更易于安装入各种天花系统
- 直接从灯具下方进行光源的替换，维护方便
- 专业设计高品质反射器，顶部经抛光处理可增强反射，底部经磨砂处理可实现更好地眩光控制
- 压铸铝制灯体形成一个紧凑坚固的结构，能与不同的配件
- FBS145：采用压铸铝灯体，聚碳酸酯装饰圈和铝制反射器
- MBS145：铸铝灯体和装饰圈，银色磨砂处理的铝制反射器

应用

- 综合性购物中心及百货商场的一般照明
- 高级时装店和精品店
- 餐厅、咖啡厅和酒店
- 博物馆、公共建筑和等候区域
- 机场航站楼和交汇处、走廊
- 小型办公室和会议室
- 开孔尺寸：Ø 185mm
- 天花厚度：1-28mm
- 方法：根据天花的厚度固定金属扣件的位置
- 维护：直接从灯具下方进行光源的替换
- CFL光源系列：提供单独预留线的黑色聚酰胺材质电器箱
- HID光源系列：提供单独预留线的挤压铝电器箱
- 所有HID光源系列均带有一体化热控电器箱
- 装饰玻璃前罩 ZZG145

FBH/S145 C

Versions



Approval and Application	
IP 等级	IP20
General Information	
国家/地区型号	NO
光源数量	1
Mechanical and Housing	
颜色	白色

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	输入电压	最大照明功率	Order Code	Full Product Name	输入电压	最大照明功率
910403630222	FBH145 C 1xPL-C/4P18W HFP WH	220 V	-	911400829780	MBS145 C 1xCDM-T150W IC WH	-	否
911400829180	FBS145 C 1xPL-C/2P13W I WH	-	否	911400829880	FBS145 C 1xPL-C/2P18W I FG WH	-	否
911400829280	FBS145 C 1xPL-C/2P18W I WH	-	否	911400829980	FBS145 C 1xPL-C/2P26W I WH	-	否
911400829380	FBS145 C 1xPL-C/2P13W I FG WH	-	否	911400830280	FBS145 C 1xPL-C/2P18W IC FG WH	-	否
911400829480	MBS145 C 1xCDM-TD70W IC WH	-	否	911400830480	MBS145 C 1xCDM-T35W IC WH	-	否
911400829580	MBS145 C 1xCDM-TD150W IC WH	-	否	911400830980	FBS145 C 1xPL-C/2P26W I FG WH	-	否
911400829680	MBS145 C 1xCDM-T70W IC WH	-	否				

General Information

Order Code	Full Product Name	底盖	补偿电路	光罩/透镜类型	装置	灯具系列代码	照明功率
910403630222	FBH145 C 1xPL-C/4P18W HFP WH	-	-	否	EBP	PL-C/4P	18 W
911400829180	FBS145 C 1xPL-C/2P13W I WH	-	电感应的	否	CONV	PL-C/2P	13 W
911400829280	FBS145 C 1xPL-C/2P18W I WH	-	电感应的	否	CONV	PL-C/2P	18 W
911400829380	FBS145 C 1xPL-C/2P13W I FG WH	-	电感应的	FG	CONV	PL-C/2P	13 W
911400829480	MBS145 C 1xCDM-TD70W IC WH	-	并联电感应补偿	否	CONV	CDM-TD	70 W
911400829580	MBS145 C 1xCDM-TD150W IC WH	-	并联电感应补偿	否	CONV	CDM-TD	150 W
911400829680	MBS145 C 1xCDM-T70W IC WH	-	并联电感应补偿	否	CONV	CDM-T	70 W
911400829780	MBS145 C 1xCDM-T150W IC WH	-	并联电感应补偿	否	CONV	CDM-T	150 W
911400829880	FBS145 C 1xPL-C/2P18W I FG WH	-	电感应的	FG	CONV	PL-C/2P	18 W
911400829980	FBS145 C 1xPL-C/2P26W I WH	-	电感应的	否	CONV	PL-C/2P	26 W
911400830280	FBS145 C 1xPL-C/2P18W IC FG WH	-	并联电感应补偿	FG	CONV	PL-C/2P	18 W
911400830480	MBS145 C 1xCDM-T35W IC WH	-	并联电感应补偿	否	CONV	CDM-T	35 W
911400830980	FBS145 C 1xPL-C/2P26W I FG WH	-	电感应的	FG	CONV	PL-C/2P	26 W

