




FCC110 en FWC110/120/121 – voor lage verlichtingsniveaus

FCC110

FCC110 (plafonduitvoering) en FWC110/120/121 (wanduitvoering) zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

Voordelen

- Uitstekende lichtverdeling bij wanden, gangen en de omgeving die een laag verlichtingsniveau behoeven
- Beschikbaar met schemerschakelaar

Kenmerken

- Keuze uit lampen met lange levensduur
- Laag energieverbruik
- Spiegel en refractorschaal

Toepassing

- Woonwijken
- Industrie
- Beveiligingsverlichting

Specificaties

Type	FCC110	Lichtbron	FCC110
			Compacte fluorescentie:
			- 1 x MASTER PL-S 2-pins / G23 / 9 W

FCC110

Lamp meegeleverd	Ja (K of lampkleur 827)
Netspanning	230 of 240 V
Optie	Geïntegreerde fotocel (PH)
Materiaal	Behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend
	Kom: polycarbonaat, doorschijnend
	Unitplaat: polycarbonaat
Kleur	Behuizing en unitplaat: wit

Installatie	Opbouwmontage of verzonken plafondmontage
	Kabelopeningen aan alle zijanten voor doorvoerbedrading
Opmerkingen	Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; lamp en installatiemateriaal meegeleverd
Belangrijkste toepassingen	Woonwijken, industrie, beveiliging

Versions

