



Unser Multitalent

PAR38

Die PAR38 ist vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar und überzeugt mit hoher Lichtstärke.

Vorteile

- 20% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen PAR-Lampen
- Verringerte Streuverluste

Merkmale

- Pressglas-Reflektorlampe
- 121 mm Reflektordurchmesser
- Hoher Wirkungsgrad durch vier Spiegelelemente
- Optimale Lichtlenkung

Anwendung


- Für die Außenbeleuchtung von Parks, öffentlichen und privaten Gärten
- Für die Innenbeleuchtung von Restaurants, Bars, Tanzsäle, Discotheken, Schaufensterauslagen, Brunnen und Lightshows
- Kann im Außenbereich in einer wasserdichten Fassung installiert werden
- Beim Einsatz im Außenbereich muss ein wärmebeständiger Gummiring zwischen Lampe und Fassung eingesetzt werden.

PAR38

Versions




Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)	C1
PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12	123 mm	137 mm	123 mm

Light Distribution Diagrams



PAR38

Accent Diagrams



Beam Diagrams

