



Описание

PAR38

Рефлекторные лампы высокой светоотдачи из прессованного стекла с отражателем диаметром 121 мм

Преимущества

- При одинаковой светоотдаче с обычными лампами PAR, потребляют на 20% меньше электроэнергии

Характеристики

- Лампы с отражателем типа SPOT дают направленный однородный поток света
- Лампы с отражателем типа FLOOD имеют преломляющую линзу, состоящую из призматических элементов

Применение

- Можно использовать в наружном и внутреннем освещении или в случаях, когда невозможно использовать стандартные рефлекторные лампы
- Внутреннее освещение: магазины, витрины, жилые дома, гостиницы, рестораны, театры, музеи, выставки и здания
- Наружное освещение: фонари, рекламные щиты, здания, статуи, подиумы, спортплощадки, парки и сады
- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- При наружном освещении необходимо устанавливать термостойкий резиновый уплотнитель между лампой и патроном