



Baïonnette CC

D.C. Bayonet

Les lampes capsules halogènes à baïonnette CC diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages décoratifs et d'accentuation, ainsi que pour les éclairages généraux. Offertes en taille T4 avec des configurations de culot à baïonnette CC. Ces lampes ont une durée de vie nominale moyenne allant de 1 000 à 2 000 heures selon le produit. **La durée de vie nominale moyenne est la durée de fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

Avantages

- La taille compacte convient à la plupart des éclairages décoratifs, particuliers et d'accentuation.
- Disponibles dans une variété d'intensités pour satisfaire la plupart des besoins.

Fonctions

- Lumière blanche et vive.
- Doivent toujours être utilisées dans un équipement fermé.
- Les lampes de type 120 volts exigent un équipement spécialement conçu à cet effet. N'interchangez jamais les lampes de type 12 et 120 volts.
- Disponibles en 100, 150 et 250 watts.

Application

- Idéales pour les éclairages intérieurs décoratifs et d'accentuation comme les appliques murales, les éclairages sous armoire et les vitrines de présentation de bijoux. Ne les utilisez pas avec des équipements à basse tension.

D.C. Bayonet

Schéma dimensionnel

Product

DCBAY 100W 120V ESR 1CT/12

