



# Lampes halogènes MRC 11 de Philips

## MR11

Les lampes réflecteurs halogènes MRC11 à basse tension de Philips diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages d'accentuation.

### Avantages

- Qualité uniforme du revêtement d'une lampe à l'autre tout au long de leur durée de vie.

### Fonctions

- Revêtement de couleur uniforme.
- Durée de vie nominale moyenne de 4 000 heures\*
- Filtre anti-UV – permet de réduire la décoloration.
- Culot GU4.
- Position de fonctionnement universelle.
- Disponibles en 10, 20 et 30 watts.
- \*La durée de vie nominale moyenne est la durée de fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

### Application


- Idéales pour les éclairages dans les magasins de détail, les hôtels, les restaurants, les musées et les galeries d'art.

# MR11

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
FTD 20W GU4 12V MR11 30D CL 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

