



Philips Twistline GU10

Twistline GU10

Les lampes halogènes Twistline MR16 de Philips avec culot GU10 diffusent une lumière d'accentuation blanche et vive. Le culot à verrouillage par rotation permet une installation facile et sûre. Conviennent aux applications d'éclairage encastrées et sur rail.

Avantages

- Installation facile et sûre.
- Met en évidence les œuvres d'art et les objets particuliers pour un accent décoratif.

Fonctions


- Lumière blanche et vive.
- Culot à verrouillage par rotation facile à utiliser.
- Disponibles dans une variété d'intensités fonctionnant sur 120 volts.
- Disponibles en 25, 35 et 50 watts.

Application

- Idéales pour les équipements encastrés et sur rail à l'intérieur, les lampes à pied et les lampes de bureau.

Twistline GU10

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
BC50TWISTLINE GU10/FL 6/6	50,7 mm	47,5 mm

