



Punct de lumină albă proaspătă

Accentline

Lampă cu halogen de joasă tensiune în reflector din sticlă. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici, punând în evidență obiectele dumneavoastră. Învelișul dicroic împiedică transmiterea căldurii spre obiect.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru evidențierea obiectelor dumneavoastră
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere


Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Tehnologia de joasă presiune cu geam pentru blocarea razelor UV permite folosirea în corpuri de iluminat fără geam frontal
- Înveliș dicroic
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere

- Iluminat de accent cu proiectoare pentru crearea ambianței adecvate în hoteluri, restaurante și magazine

Cote



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

