



Certaline – extrémně kompaktní elektronický transformátor pro halogenové žárovky 12V

Certaline Halogen Transformers

Philips Certaline je elektronický halogenový transformátor pro nízkonapěťové halogenové žárovky. K dispozici je ve verzích 60/105/150 W.

Výhody

- Vhodný pro nezávislý provoz díky robustnímu snižovači zátěže
- V souladu se specifikacemi VDE, SELV, CE a EMC

Vlastnosti

- Extrémně kompaktní rozměry u modelu 60 W
- Tři úrovně ochrany: přepětí, vysoká teplota a zkrat
- Dlouhodobá životnost: 20000 hodin
- Regulace stmívání je možná pomocí stmívačů Trailing Edge schválených společností Philips
- Možnost připojení dvou světelných zdrojů kvůli dosažení výkonu 105 W a třech světelných zdrojů kvůli dosažení výkonu 150 W

Aplikace


- Použití v obytných místnostech včetně obývacích pokojů a dekorativního či zvýrazňujícího osvětlení
- Profesionální použití včetně prodejen, kanceláří, jednacích místností a výstavních ploch

Certaline Halogen Transformers

Versions



Rozměrové výkresy



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

