



Certaline – en ekstremt kompakt elektronisk transformer til 12 V-halogenlamper.

Certaline halogentransformere

Philips Certaline er en elektronisk halogentransformer til lavspændingshalogenlamper. Den fås i versioner med 60/105/150 W.

Fordele

- Egnet til selvstændig brug takket være robust trækaflastning
- Overholder VDE, SELV, CE og EMC

Funktioner

- Ekstremt kompakte mål for 60 W-modellen
- Tre beskyttelsesniveauer: overspænding, overtemperatur og kortslutning
- Lang levetid: 20.000 timer
- Dæmpning er mulig med Philips-godkendt TE-dæmpning
- Det er muligt at slutte to lyskilder til 105 W og tre lyskilder til 150 W

Anvendelsesområder


- Indendørs brug i private boliger, herunder stuer og dekorativ belysning og effektbelysning
- Professionelle anvendelsesområder, herunder detailhandlen, kontorer, konferencerum og udstillinger

Certaline halogentransformere

Versions



Målskitse



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

