



Certaline – erittäin pienikokoinen elektroninen muuntaja halogeenilampuille

Certaline halogeenimuuntajat

Philips Certaline on elektroninen halogeenimuuntaja pienjännitteisille halogeenilampuille. Se on saatavissa 60, 105 ja 150 W:n versiona.

Hyödyt

- Sopii itsenäiseen toimintaan vankan vedonpoistajan ansiosta
- VDE-, SELV-, CE- ja EMC-yhteensopiva

Ominaisuudet

- Erittäin pienikokoinen 60 W:n malli
- Kolme suojaustasoa: ylijännite, ylikuumentuminen ja oikosulku
- Pitkä käyttöikä: 20 000 tuntia
- Himmennys mahdollista Philipsin hyväksymillä laskevaa aaltoa leikkaavilla himmentimillä
- Kytkevässä kahteen lamppuun 105 W:n tehoa ja kolmeen lamppuun 150 W:n tehoa varten

Käyttökohteet


- Sisäkäyttöön asuntoihin, kuten olohuoneisiin tai koriste- ja korostusvalaistukseen
- Ammattikäyttöön esimerkiksi myymälöihin, toimistoihin, kokoushuoneisiin ja näyttelyihin

Certaline halogeenimuuntajat

Versions



Mittapiirros



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

