



Certaline – Rendkívül kompakt elektronikus átalakító 12V-os halogénlámpákhoz

Certaline halogén transzformátorok

A Philips Certaline alacsony feszültségű halogénlámpákkal használható elektronikus halogénátalakító. 60, 105 és 150 W-os változatban rendelhető.

Előnyök

- A robosztus tehermentesítőnek köszönhetően független működésre is alkalmas.
- Megfelel a VDE, SELV, CE és EMC előírásoknak

Szolgáltatások

- Rendkívül kompakt méretek a 60 W-os modellekhez
- Három védelmi szint: túlfeszültség, túlhevülés és rövidzárlat ellen
- Hosszú élettartam: 20 000 óra
- Fényerő-szabályozási lehetőség a Philips által jóváhagyott lefutó élre szabályozó fényerő-szabályozókkal
- A 105 W-os változathoz két lámpa, míg a 150 W-oshoz három lámpa kapcsolható

Alkalmazás


- Beltéri használatra, beleértve a nappalikat is, továbbá kiemelő jellegű és dekoratív világításra
- Professzionális alkalmazások, ideértve az üzleteket, irodákat, konferenciatermeket és kiállításokat

Certaline halogén transzformátorok

Versions



Méretezett rajza



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

