



Certaline – en svært kompakt elektronisk transformator for halogenlamper på 12 V

Certaline Halogen Transformers

Philips Certaline er en elektronisk halogentransformator for halogenlamper med lav spenning. Den leveres i utgaver på 60/105/150 W.

Fordeler

- egnet for uavhengig drift takket være robust rekkeavlastning
- i samsvar med VDE, SELV, CE og EMC

Funksjoner

- Svært kompakt størrelse på 60 W-modellen.
- Tre beskyttelsesnivåer: overspenning, for høy temperatur og kortslutning.
- Lang levetid: 20 000 timer.
- Dimming mulig med Philips-godkjente Trailing Edge-dimmere.
- To lyskilder kan kobles sammen for 105 W og tre for 150 W.

Søknad


- innendørs offentlig belysning, inkludert stuer, dekorativ belysning og aksentbelysning
- fagmessige bruksområder, inkludert butikker, kontorer, konferanserom og utstillinger

Certaline Halogen Transformers

Versions



Målskisse



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

