



Primaline – en mycket kompakt elektronisk transformator för halogenlampor på 12 V

Primaline Halogentransformator

Philips Primaline är en elektronisk HF-transformator för halogenlampor på 12 V. Den har förstklassiga prestanda och är konstruerad med överbelastnings- och kortslutningsskydd som uppfyller IEC- och ENEC-standarder. Den finns i 70, 105 och 150 W och passar i små halogendownlights.

Fördelar

- Låga energiförluster som ger större energibesparingar
- Konstant ljusflöde om underspänning uppstår och full livslängd om överspänning uppstår
- Kompatibel med ENEC, SELV, CE och EMC

Funktioner

- Mycket kompakt och lätt design. Passar i små halogendownlights
- Tre skyddsnivåer: överspänning, övertemperatur och kortslutning
- Lång livslängd: 50 000 timmar
- Dimning möjlig med Philips godkända fram- eller bakkantsdimmers
- Möjligt att ansluta två lampor för 70 och 105 W och tre lampor för 150 W

Användning

- Inomhus för hemmabruk, till exempel i vardagsrum och som dekorativ belysning samt accentbelysning
- Arbetsmiljöer, till exempel i butiker och konferensrum samt på kontor och utställningar

Primaline Halogentransformator


Varning och Säkerhet

- Transformatorn lämpar sig inte för DC-drift

Versions



Måttskiss



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

