



Στενή δέσμη καθαρού λευκού φωτός – σύγχρονη εναλλακτική λύση των συμβατικών λαμπτήρων με καθρέπτη

HalogenA PAR20

Λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με καθρέπτη, ο οποίος εγκαθίσταται εύκολα αντί των συμβατικών λαμπτήρων με καθρέπτη, φωτίζοντας τα αντικείμενά σας με φωτισμό στενής δέσμης ανώτερης ποιότητας. Παρέχει καθαρό φως αλογόνου με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενά σας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλό κόστος αντικατάστασης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Λαμπτήρας τάσης δικτύου, χωρίς απαίτηση για μετασχηματιστή
- Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση
- Άμεση έναυση

Εφαρμογή


- Φωτισμός δέσμης για ανάδειξη και δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα

HalogenA PAR20

Versions




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15	65 mm	105 mm

Light Distribution Diagrams



HalogenA PAR20

Accent Diagrams



Beam Diagrams

