



## 產品說明

### HalogenA PAR30S 燈泡

主電源電壓、直徑 97 mm 直徑反射燈

#### 优点

- 清晰明亮的鹵素燈光
- 便利的鹵素燈照明解決方案，適合現有的標準型燈具

#### 特点

- 硬質玻璃鹵素燈泡 (直線鎢絲)，拋物線型鋁鍍層壓製玻璃反光罩 (PAR) 光學定位
- 接近自然光的演色性
- 清澈明亮的鹵素燈白光
- 流明效率佳
- 使用壽命長 (一般白熾燈泡的 2.5 倍)
- 聚光燈版本在前端玻璃表面有些微點刻痕，照明時可突顯反光罩晶亮的效果
- 泛光燈版本前端玻璃蓋則採刻面處理，避免眩光，保證光束分佈一致
- 玻璃前蓋保護燈具，隔絕觸碰或灰塵

#### 应用


- 通常用於店面的重點和展示照明，特別是禮品店
- 也作為飯店、劇院和大廳等區的一般照明

# HalogenA PAR30S 燈泡


## Versions




## 二维绘图



| Product                                 | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15 | 96 mm   | 99 mm   |



## Accent Diagrams



# HalogenA PAR30S 燈泡

## Beam Diagrams

