



Die moderne Alternative zu herkömmlichen Reflektorlampen

HalogenA PAR30S

Die HalogenA PAR30S ist eine Netzspannungs-Halogenreflektorlampe, die sich leicht anstelle von herkömmlichen Reflektorlampen einbauen lässt. Brillantes Halogenlicht lässt Ihre Objekte im rechten Licht erscheinen.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe (Ra_a=100)
- Netzspannungslampe, keine Transformator erforderlich
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

Anwendung


- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften

HalogenA PAR30S

Versions




Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
HalogenA PAR30S 75W E27 230V 30D 1CT/15	96 mm	99 mm

Light Distribution Diagrams



HalogenA PAR30S

Accent Diagrams



Beam Diagrams

