



Spot de lumière blanche étincelante provenant d'un réflecteur aluminium au look moderne

Aluline 111

Brûleur halogène à basse tension dans un réflecteur aluminium décoratif doté d'un couvercle anti-éblouissement. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Avantages


- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Revêtement aluminium
- Durée de vie : 3000 heures
- Instant start


Aluline 111

Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

