



Spot med klart halogenlys fra den stilfulde aluminiumsreflektor

Aluline 37/56

Lavspændingshalogenbrænderen med aluminiumsreflektor forhindrer varmedannelse i baggrundsbelysningen; bajonetkappen sikrer ordentlig fastgørelse

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at sætte spot på dine genstande
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere udskiftningsomkostninger takket være længere brændetid

Funktioner

- Exceptionel lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
- Lavtryksteknologi med UV-blokerende glas gør det muligt at bruge lampen i armaturer uden frontglas
- Dikroisk belægning
- Universel brænderplacering
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder


- Effektbelysning med spots til den rette belysning i f.eks. butikker eller på hoteller og restauranter

Aluline 37/56


Versions




Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

VRA 2 x 25 1/4 13 h E d(m)

LD BE HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

