



# Lumière de spot halogène étincelante provenant du réflecteur en aluminium moulé

## Aluline 37/56

Le brûleur halogène basse tension dans le réflecteur en aluminium spécial empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage. Un culot à baïonnette garantit une fixation sûre.

### Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures d'éclairage plus longues

### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Couche de protection dichroïque
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané

### Application


- Éclairage d'accentuation par spots permettant d'instaurer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants et commerces

# Aluline 37/56


## Versions




## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm



## Accent Diagrams



Beam Diagrams



LDBE\_HALUPAB\_20W\_32D-Beam diagram

