



Wyraziste punktowe halogenowe światło z odbłyśnika odlanego z aluminium

Aluline

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w specjalnie zaprojektowanym odbłyśniku zapobiega wydostawaniu się ciepła z tyłu reflektora, a bagnetowy trzonek ułatwia montaż

Korzyści

- Jasne, soczyste halogenowe światło umożliwiające wyeksponowanie obiektów
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niższe koszty wymiany dzięki większej żywotności

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Technologia niskiego stopnia sprężania ze szkłem blokującym promieniowanie ultrafioletowe umożliwia stosowanie lamp w oprawach bez przedniej szyby
- Powłoka dichroniczna
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon


Zastosowanie

- Punktowe oświetlenie akcentujące, które podkreśla odpowiedni nastrój w hotelach, restauracjach i sklepach


Wersje




Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Rozsył

$\sqrt{RA}$	2×25	$\frac{1}{2}$	12	h	E	$d(m)$
-------------	---------------	---------------	------	-----	-----	--------

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

