



Žiarivé halogénové bodové svetlo z reflektora pokrytého liatym hliníkom

Aluline 37/56

Nízkonapäťový halogénový horák v špeciálnom hliníkovom reflektore bráni zahrievaniu pri osvetľovaní zozadu. Bajonetová koncovka na bezpečné pripojenie.

Výhody

- Jasné iskrivé halogénové svetlo na bodové nasvietenie predmetov
- Plne stmievateľné od 0 do 100 % – splní rôzne požiadavky na stmievanie
- Nižšie náklady na výmenu vďaka dlhšiemu používaniu

Vlastnosti

- Mimoriadna kvalita osvetlenia s vynikajúcim podaním farieb (Ra = 100)
- Nízkotlaková technológia so sklom s ochranou pred UV žiarením umožňuje používanie v svietidlách bez čelného skla.
- Dichroický povrch
- Univerzálna poloha
- Okamžité zapnutie


Aplikácie

- Bodové akcentačné osvetlenie na vytvorenie vhodnej atmosféry v hoteloch, reštauráciách a obchodoch


Versions




Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

VR	2 x 25	1/2	1/2	h	E	d(m)
----	--------	-----	-----	---	---	------

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

