



Spot de lumière blanche éclatante

Brilliantline Dichroïque

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits en raison des heures d'éclairage plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Couche de protection dichroïque
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané

Application

- Éclairage d'accentuation avec des spots permettant de créer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants ou commerces


Brilliantline Dichroïque

Versions




Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm



Accent Diagrams



Brilliantline Dichroïque

Beam Diagrams

1/4 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 7 8 h E d(m)

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

