



Spot med klart, hvitt lys

Brilliantline Kaldtlys

Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstanden.

Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som setter fokus på gjenstandene
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a=100$)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Dikroisk belegg
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

Søknad


- Spot til effektbelysning for å skape rett stemning i hoteller, restauranter og butikker

Brilliantline Kaldtlys


Versions




Målskisse



Product
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F



Accent Diagrams



Beam Diagrams

$1/\rho_{\text{max}} = 2 \times 28$	h	E	$d(\text{m})$
-------------------------------------	-----	-----	---------------

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

