



产品说明

Brilliantline Dichroic (卤素灯泡系列)

低电压、充满氙气的卤素灯管和置于双色涂层玻璃反射器内的轴丝。

优点

- 作为生成热量主要部分的光束通过后侧玻璃向后传输。

特点

- 拥有清晰的光束角的高强度光线
- 反射光源有反光和透光的双色硬涂层
- 在使用期内具备稳定的高品质和美观性
- 范围广：25毫米，35毫米和50毫米类型
- 防紫外线玻璃
- 卓越的显色性
- 专用于额外光源保持的GU5.3、GU4或GZ4灯珠

应用


- 非常适合商店、酒店、餐厅等场所的重点照明、工作照明和装饰照明

Versions




Brilliantline Dichroic (卤素灯泡系列)


二维绘图




Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams



Brilliantline Dichroic (卤素灯泡系列)

