



Strålende hvid spotbelysning

Brilliantline Alu (aluminium)

Exceptionel lavspændingshalogenbrænder i glasreflektor. Ideel løsning til små, dekorative armaturer og til at spotbelyse genstande. Aluminiumsbelægningen forhindrer varmedannelse i baggrundsbelysningen.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at sætte spot på dine genstande
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere udskiftningsomkostninger takket være længere brændetid

Funktioner

- Exceptionel lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
- Lavtryksteknologi med UV-blokerende glas gør det muligt at bruge lampen i armaturer uden frontglas
- Universel brænderplacering
- Levetid: 4.000 timer
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder


- Effektbelysning med spots til den rette belysning i f.eks. butikker eller på hoteller og restauranter

Brilliantline Alu (aluminium)

Versions



Målskitse



Product


Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Alu (aluminium)




Brilliantline Alu (aluminium)

Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

