



# Spot de lumière blanche éclatante

## Brilliantline Aluminium

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans un réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

### Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits en raison des heures d'éclairage plus longues

### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Position de fonctionnement universelle
- Durée de vie : 4000 heures
- Allumage instantané

### Application


- Éclairage d'accentuation avec des spots permettant de créer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants ou commerces

## Brilliantline Aluminium

### Versions



### Schéma dimensionnel



#### Product


Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

## Brilliantline Aluminium




# Brilliantline Aluminium

## Accent Diagrams



LDAC\_HALUMR\_35W\_36D-Accent diagram

## Beam Diagrams



LDBE\_HALUMR\_35W\_36D-Beam diagram

