



Plama jasnego białego światła

Brilliantline Alu

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Korzyści

- Jasne, soczyste halogenowe światło umożliwiające wyeksponowanie obiektów
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Niższe koszty wymiany dzięki większej żywotności

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Technologia niskiego stopnia sprężania ze szkłem blokującym promieniowanie ultrafioletowe umożliwia stosowanie lamp w oprawach bez przedniej szyby
- Dowolna pozycja robocza
- Trwałość: 4000 godzin
- Natychmiastowy zapłon

Zastosowanie


- Punktowe oświetlenie akcentujące, które podkreśla odpowiedni nastrój w hotelach, restauracjach i sklepach

Brilliantline Alu

Wersje



Rysunki techniczne




Product

Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F




Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Rozsył



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

