



Punct de lumină albă strălucitoare

Brilliantline Alu

Lampă cu halogen de joasă tensiune de calitate superioară, în reflector din sticlă. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici, punând în evidență obiectele dumneavoastră. Învelișul din aluminiu nu permite transmiterea căldurii în lumina de fundal.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru evidențierea obiectelor dumneavoastră
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Tehnologia de joasă presiune cu geam pentru blocarea razelor UV permite folosirea în corpuri de iluminat fără geam frontal
- Poziție de funcționare universală
- Durată de viață: 4000 de ore
- Pornire instantanee

Cerere


- Iluminat de accent cu proiectoare pentru crearea ambianței adecvate în hoteluri, restaurante și magazine

Brilliantline Alu

Versions




Cote



Product
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F




Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

