



# Die neue klassische Glühlampe

## Halogen Classic Standardlampen

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

### Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht
- Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen

### Merkmale

- Einsatz anstelle konventioneller Glühlampen in klassischen Leuchten
- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe (Ra = 100)
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Sofortstart

### Anwendung


- Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtungsanwendungen in Wohnräumen, Büros, Geschäften, Hotels und Restaurants.

# Halogen Classic Standardlampen

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

