



La nouvelle ampoule classique

Halogen Classic Forme Standard

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Elles fournissent un éclairage de haute qualité, une intensité réglable et un démarrage instantané.

Avantages

- Aspect général identique à celui d'une lampe standard, avec une lumière halogène vive et étincelante
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Durée de vie double par rapport à une ampoule standard et éclairage immédiat à l'allumage

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension réseau, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané

Application


- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Remplacement des ampoules traditionnelles dans les luminaires classiques

Halogen Classic Forme Standard

Versions



Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP | 56 mm | 97 mm |

