



Nowy wizerunek klasycznej żarówki

Halogen Classic

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasik” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Korzyści

- Identyfikacyjny wygląd i wrażenie, jak w tradycyjnych lampach, natomiast korzyść w postaci jasnego soczystego światła halogenowego
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb
- Dwukrotnie większa żywotność niż zwykłych żarówek
- Maksymalne światło natychmiast po włączeniu

Cechy

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Lampa zasilana napięciem sieciowym — transformator nie jest potrzebny
- Dowolna pozycja robocza
- Natychmiastowy zapłon

Zastosowanie


- Oświetlenie akcentujące i ogólne w domach, biurach, sklepach, hotelach i restauracjach. Zamiennik tradycyjnych żarówek w klasycznych oprawach.

Halogen Classic

Wersje



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F	56 mm	97 mm
Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) D

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom) 230 V
Czas uruchomienia (Nom) 0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) instant full light

Informacje podstawowe

Trzonek E27
Trwałość nominalna (Nom) 2000 h
Pozycja robocza UNIVERSAL
Nominalny okres eksploatacji (godz.) 2000 h
Cykl załączania 8000X

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2800 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom) 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min) 80 %

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki przezroczysta (CL)
Kształt bańki A55

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
25277405	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	28 kWh
15825700	EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F	42 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
25277405	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	0,12 A	28.0 W

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
15825700	EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F	0,18 A	42.0 W

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
25277405	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	12,4 lm/W	370 lm	370 lm

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
15825700	EcoClassic 42W E27 230V A55 2CT/12X5F	15,0 lm/W	630 lm	630 lm

