



# La nouvelle ampoule classique

## Halogen Classic G95

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. La nouvelle ampoule classique fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Avantages

- Aspect général identique à celui d'une lampe standard, avec une lumière halogène vive et étincelante
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différents besoins en termes de niveau de luminosité
- Durée de vie double par rapport à une ampoule standard et éclairage immédiat à l'allumage

### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Position de fonctionnement universelle
- Allumage instantané

### Application


- Applications d'éclairage général et d'accentuation dans les maisons, bureaux, magasins, hôtels et restaurants.
- Remplacement d'une ampoule traditionnelle pour une utilisation dans les luminaires classiques

# Halogen Classic G95

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

