



Az új, hálózati feszültségről üzemeltethető halogénkapszula. Kompakt forma, ragyogóan fehér fény

Halogen Clickline G9

Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és a beépített biztosíték lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Clickline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.

Előnyök

- Fényes, csillogó halogénvilágítás a megfelelő hangulat megteremtéséhez
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csere költségek a hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Hálózati feszültségről működő lámpa, nincs szükség transzformátorra
- Kompakt méret, könnyen lámpatestbe illeszthető
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Halogen Clickline G9

Alkalmazás


- Üzlethelyiségek, éttermek, szállodák, galériák, kiállítótermek és múzeumok általános világítása. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestekben történő használathoz.

Versions



LPPR ECOHMC 0001

Méretezett rajza



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

