



Den nye klassiske glødepære

Halogen Classic Reflector

Philips Halogen Classic-glødepærer giver dig de klassiske former, du er vant til. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende belysning, som både er dæmpbar og tænder øjeblikkeligt.

Fordele

- Ligner almindelige pærer, bare med klart, funklende halogenlys
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere omkostninger til udskiftning takket være længere brændetid

Funktioner

- Fremragende lyskvalitet med rigtig god farvegengivelse ($R_a = 100$)
- Pære, som tilsluttes netspændingen – transformer ikke nødvendig
- Universel brænderplacering
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder



- Effektløs og almen belysning på hoteller, butikker, kontorer og i hjemmet.
- Erstatning for traditionelle glødepærer i klassiske armaturer

Halogen Classic Reflector

Versions



Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Halogen Classic Reflector

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) D

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Drift og el

Spænding (nom.) 230 V

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) instant full light

Generelle oplysninger

Nominel levetid (nom.) 2000 h

Levetid med en brugstid på 3 t. pr. dag 2 a

Driftsposition UNIVERSAL

Estimeret levetid (timer) 2000 h

Interval mellem tænd/sluk 8000X

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2800 K

Farvegengivelsesindeks (nom.) 100

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Matteret

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)	Opstartstid (maks.)	Opstartstid (nom.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)	Opstartstid (maks.)	Opstartstid (nom.)
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28,0 W	-	0,0 s

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Sokkel
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27

Order Code	Full Product Name	Sokkel
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (min.)	Spredningsvinkel (nom.)	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	85 %	6,3 lm/W
75721401	EcoClassic 28W E14	45	45 °	80 %	5,35 lm/W

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (min.)	Spredningsvinkel (nom.)	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
	R39 45D 1CT/10 SRP				

Halogen Classic Reflector

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm		Nominel spredningsvinkel
			(nominel) (nom.)	Lysstyrke (maks.)	
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	265 lm	265 lm	307 cd	55 °

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm		Nominel spredningsvinkel
			(nominel) (nom.)	Lysstyrke (maks.)	
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	150 lm	150 lm	200 cd	45 °

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E80

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	R39

