



Az új klasszikus izzó

Halogen Classic Reflector

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

Előnyök

- A szokványos lámpákéval megegyező külső, fényes fehér halogénfénnel
- Teljesen (0% és 100% között) szabályozható fényerő a különféle fényigények kiszolgálásához
- Alacsonyabb csereköltések a hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Elsőrangú fényminőség kiváló színvisszaadási indexszel (Ra=100)
- Hálózati feszültségről működő lámpa, nincs szükség transzformátorra
- Univerzális világítási helyzet
- Azonnali bekapcsolódás

Alkalmazás




- Otthonok, irodák, üzletek, szállodák és éttermek kiemelő jellegű, illetve általános világítása. Alkalmas a klasszikus lámpatestek hagyományos izzóinak kiváltására.

Halogen Classic Reflector

Versions



Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Halogen Classic Reflector

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	D
---------------------------------	---

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	igen
-----------------------	------

Működtetés és elektronika

Feszültség (névleges)	230 V
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light

Általános információ

Névleges élettartam (névleges)	2000 h
Működési helyzet	UNIVERSAL
Névleges élettartam (óra)	2000 h
Kapcsolási ciklusok száma	8000X

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2800 K
Színvisszaadási index (névleges)	100

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája	Opál
--------------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	70 kWh
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	42 kWh
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		Indulási	
		árama (névleges)	Teljesítmény (névleges)	Indulási idő (maximum)	idő (névleges)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	0,30 A	70.0 W	-	0,0 s
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	42 W	-	0,0 s
77096101	EcoClassic 42W E27	0,18 A	42 W	0,0 s	-

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		Indulási	
		árama (névleges)	Teljesítmény (névleges)	Indulási idő (maximum)	idő (névleges)
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28.0 W	-	0,0 s

Halogen Classic Reflector

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Élettartam napi 3 óra	
		Fejelés	használattal
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	E27	-
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-

Order Code	Full Product Name	Élettartam napi 3 óra	
		Fejelés	használattal
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27	2 a
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14	2 a

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (minimum)	Sugárzási szög (névleges)	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (minimum)	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	25 °	80 %	-
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (minimum)	Sugárzási szög (névleges)	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (minimum)	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	-	85 %
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	45	45 °	-	80 %

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram (névleges)	Fényerősség (maximum)	Névleges sugárzási szög
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	-	485 lm 1440 cd	25 °
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50	-	-	250 lm 780 cd	30 °

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram (névleges)	Fényerősség (maximum)	Névleges sugárzási szög
	1CT/10 SRP				
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	6,3 lm/W	265 lm	265 lm 307 cd	55 °
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D	5,35 lm/W	150 lm	150 lm 200 cd	45 °

