



Den nye, klassiske lyspæren

Halogen Classic Reflector

Philips Halogen Classic gir den klassiske lyspæreformen du er vant til. Den nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Fordeler

- Opplevs og ser ut som standardpærer, med klart, strålende halogenlys
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Uten transformator. Kobles rett til nettspenning.
- Universell brennerstilling
- Tenner umiddelbart

Søknad



- Effektbelysning og generell belysning til bruk i private hjem, kontorer, butikker, hoteller og restauranter. Kan erstatte tradisjonelle lyspærer i klassiske armaturer

Halogen Classic Reflector

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Halogen Classic Reflector

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Kontroller og dimming	
Dimmbar	Ja
Drift og elektrisk	
Spenning (nom.)	230 V
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Generell informasjon	
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Levetid ved 3 timer daglig bruk	2 a
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Nominell levetid (timer)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X
Teknisk belysning	
Korrelet fargetemperatur (nom.)	2800 K
Fargegjengivelse (nom)	100
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm	Starttid (maks.)	Starttid (nom.)
			(merkekapasitet) (nom.)		
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm	Starttid (maks.)	Starttid (nom.)
			(merkekapasitet) (nom.)		
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28,0 W	-	0,0 s

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (min.)	Spredningsvinkel (nom.)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (min.)	Spredningsvinkel (nom.)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)
				ved utgangen av nominell levetid (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)						ved utgangen av nominell levetid (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	85 %	6,3 lm/W			R39 45D 1CT/10 SRP					
75721401	EcoClassic 28W E14	45	45 °	80 %	5,35 lm/W								

Halogen Classic Reflector

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm			
		Lysstrøm (nom.)	(merkekapasitet) (nominell)	Lysintensitet (maks.)	Lyskjeglevinkel (nominell)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	265 lm	265 lm	307 cd	55 °
75721401	EcoClassic 28W E14	150 lm	150 lm	200 cd	45 °

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm			
		Lysstrøm (nom.)	(merkekapasitet) (nominell)	Lysintensitet (maks.)	Lyskjeglevinkel (nominell)
	R39 45D 1CT/10 SRP				

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E80

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	R39

