



Новый вид классической лампы

Версия с отражателем Halogen Classic Reflector

Лампы Philips Halogen Classic привычной классической формы. Новая «классика» излучает высококачественный свет, позволяет уменьшать яркость света и загорается без задержек.

Преимущества

- По внешнему виду и ощущениям идентична обычной лампе, дает яркий и насыщенный галогенный свет
- Возможность уменьшения яркости света от 0 до 100% позволяет обеспечить соответствие различным требованиям по яркости
- Снижение затрат на замену, благодаря более продолжительному горению

Характеристики

- Высококачественный свет с превосходной цветопередачей (Ra=100)
- Питание лампы от основной сети, трансформатор не требуется
- Универсальное положение при горении
- Мгновенное включение

Применение


- Акцентное и общее освещение домов, офисов, магазинов, гостиниц и ресторанов. Подходят для замены стандартных ламп в светильниках классического типа

Версия с отражателем Halogen Classic Reflector

Versions



Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 30D 1CT/10	51 mm	86,5 mm



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Ноябрь 5 - Данные для изменения