



En ny klassiker

Halogen Classic Reflector

Philips Halogen Classic--lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Fördelar

- Samma stil och känsla som en standardlampa och klart, gnistrande halogenljus
- Dimbar från 0 till 100 %, för ökad användarfrihet
- Lägre byteskostnader tack vare längre brinntid

Funktioner

- Hög ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Nätspänningslampa, ingen transformator krävs
- Universellt brinnläge
- Tänds direkt

Användning



- Accent- och allmänbelysning i hem, kontor, butiker, hotell och restauranger.
Ersätter traditionella glödlampor i klassiska armaturer

Versions



Halogen Classic Reflector

Måttskiss



| Product | D (max) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP | 81 mm | 112 mm |

| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP | 40 mm | 75,5 mm |

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) D

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Drift och elektricitet

Spänning (nom) 230 V

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) instant full light

Allmän information

Nominell livslängd (nom) 2000 h

Livslängd vid 3 timmars användning per dag 2 a

Driftposition UNIVERSAL

Nominell livslängd (timmar) 2000 h

Driftcykel 8000X

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom) 2800 K

Färgåtergivningsindex (nom) 100

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling Frostad

Användning och godkännande

| Order Code | Full Product Name | Energiförbrukning kWh/1 000 tim |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | 42 kWh |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP | 28 kWh |

Drift och elektricitet

Halogen Classic Reflector

| Order Code | Full Product Name | Lampström (nom) | Effekt | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | (märkvärde) (min) | Tändningstid (max) | Tändningstid (nom) |
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | 0,18 A | 42 W | 0,0 s | - |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 | 0,12 A | 28.0 W | - | 0,0 s |

| Order Code | Full Product Name | Lampström (nom) | Effekt | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | (märkvärde) (min) | Tändningstid (max) | Tändningstid (nom) |
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | 0,18 A | 42 W | 0,0 s | - |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 | 0,12 A | 28.0 W | - | 0,0 s |

Allmän information

| Order Code | Full Product Name | Socket |
|------------|---------------------------------------|--------|
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | E27 |

| Order Code | Full Product Name | Socket |
|------------|---------------------------------------|--------|
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP | E14 |

Ljusteknik (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Spridningsvinkel (min) | Spridningsvinkel (nom) | LLMF vid slutet av nominell Ljusutbyte (märkvärde) | |
|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------|
| | | | | livslängd (nom) | Ljusutbyte (nom) |
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | - | 55 ° | 85 % | 6,3 lm/W |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 | 45 | 45 ° | 80 % | 5,35 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Spridningsvinkel (min) | Spridningsvinkel (nom) | LLMF vid slutet av nominell Ljusutbyte (märkvärde) | |
|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------|
| | | | | livslängd (nom) | Ljusutbyte (nom) |
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | - | 55 ° | 85 % | 6,3 lm/W |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP | 45 | 45 ° | 80 % | 5,35 lm/W |

Ljusteknik (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Ljusflöde | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | Ljusflöde (nom) | (märkvärde) (nom) | Ljusstyrka (max) | Nom. spridningsvinkel |
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | 265 lm | 265 lm | 307 cd | 55 ° |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 | 150 lm | 150 lm | 200 cd | 45 ° |

| Order Code | Full Product Name | Ljusflöde | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | Ljusflöde (nom) | (märkvärde) (nom) | Ljusstyrka (max) | Nom. spridningsvinkel |
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | 265 lm | 265 lm | 307 cd | 55 ° |
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 | 150 lm | 150 lm | 200 cd | 45 ° |

Mekanik och armaturhus

| Order Code | Full Product Name | Lampform |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 77096101 | EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP | E80 |

| Order Code | Full Product Name | Lampform |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 75721401 | EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP | R39 |

Halogen Classic Reflector

