



Nová klasika v oblasti světelných zdrojů

Halogen Classic P45

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Výhody

- Vzhled a působení identické s klasickými žárovkami
- Plně stmívatelné od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Dvojnásobná životnost oproti klasickým žárovkám
- Okamžité rozsvícení ihned po zapnutí

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání ($R_{a} \geq 100$)
- Na síťové napětí, bez nutnosti použití transformátoru
- Univerzální provozní poloha
- Okamžité zapnutí

Aplikace


- Zvýrazňující a celkové osvětlení v domech, kancelářích, obchodech, hotelech a restauracích. Náhrada tradičních žárovek v klasických svítidlech

Halogen Classic P45

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

