



Nová klasická žiarovka

Halogen Classic P45

Žiarovky Philips Halogen Classic ponúkajú prevedenia, na ktoré ste zvyknutí. Táto nová „klasika“ poskytuje svetlo vysokej kvality, je stmievateľná a okamžite sa rozsvieti.

Výhody

- Vzhľad sú rovnaké ako štandardné svetelné zdroje a jasné iskrivé halogénové svetlo
- Plne stmievateľné od 0 do 100 % – splní rôzne požiadavky na stmievanie
- Dvojnásobná životnosť oproti klasickej žiarovke

Vlastnosti

- Mimoriadna kvalita osvetlenia s vynikajúcim podaním farieb (Ra = 100)
- Svetelný zdroj na sieťové napájanie, nie je potrebný transformátor
- Univerzálna poloha
- Okamžité zapnutie

Aplikácie


- Akcentačné a všeobecné osvetlenie v domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, hoteloch a reštauráciách. Náhrada za žiarovky v klasických svietidlách.

Halogen Classic P45

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

